


tubo flexible de material sintético

PUN-H-5/16-NT-500-HA

Número de artículo: 8003127

FESTO



Hoja de datos

| Característica | Valor |
|--|--|
| Diámetro exterior en pulgadas | 5/16 |
| Radio de flexión relevante para el caudal | 0,123 ft |
| Radio máximo de curvatura | 0,066 ft |
| Indicaciones para la utilización | TPE-U Ether basiert |
| Características de los tubos flexibles | Suitable for energy chains |
| Presión de funcionamiento en función de la temperatura | -14,4 ... 145 Psi |
| Indicación sobre la presión de funcionamiento | Agua: presión de funcionamiento según la temperatura, véase el gráfico, máx. 0,3 MPa a 0-60 °C |
| Fluido | Aire comprimido según ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Agua (líquida, sin hielo) |
| Control de inflamabilidad del material | UL94 HB |
| Conformidad PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Clasificación RSBP según CD-0033 | F1a |
| Clase de sala limpia | Este producto es un objeto estático; no se generan partículas activamente si se utiliza correctamente. Limpiar el producto en un entorno de sala blanca antes de utilizarlo y garantizar su correcta instalación. |
| Apto para el contacto con alimentos | Información detallada sobre el material |
| Temperatura ambiente | -31 ... 145 °F |
| Peso del producto según la longitud | 0,31 oz/ft |
| Conexión neumática | Para racor de conexión con diámetro exterior de 5/16" |
| Color | natural |
| Dureza Shore | D 52 +/-3 |
| Indicación sobre el material | Conforme con RoHS |
| Material del tubo flexible | TPE-U(PU) |