

# Vérin normalisé DSN-3/8"-3"-P

N° de pièce: 11320

FESTO

selon DIN ISO 6432, avec bagues d'amortissement élastiques aux fins de course. Diverses possibilités de fixation, avec et sans éléments de fixation additionnels.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	76,2 mm
Diamètre de piston	3/8"
Selon la norme	ISO 6432
Amortissement	P: elastische Dämpfungsringe/-platten beidseitig
Extrémité de tige de piston	Filetage
Pression de service	1 ... 10 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé sec, lubrifié ou non
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Force théorique sous 6 bar, au recul	39,6 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	47,1 N
Raccord pneumatique	M12x1,25
Information matière couvercle	Alliage d'aluminium
Information matière joints	NBR TPE-U(PU)
Information matière tige de piston	Acier fortement allié inoxydable
Information matière tube de vérin	Acier fortement allié inoxydable