


# kit parallèle EAMM-U-60-D40-57A-91-S1

N° de pièce: 1210462

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



## Fiche technique

| Caractéristique              | Valeur                 |
|------------------------------|------------------------|
| Taille                       | 60                     |
| Position de montage          | indifférent            |
| Rapport de réduction         | 1:1                    |
| Vitesse de rotation max.     | 6.000 1/min            |
| Conformité PWIS              | VDMA24364-Zone III     |
| Température de stockage      | -25 ... 60 °C          |
| Humidité relative de l'air   | 0 - 95 %               |
| Degré de protection          | IP65                   |
| Température ambiante         | -10 ... 60 °C          |
| Moment d'inertie             | 26,7 kgmm <sup>2</sup> |
| Couple d'entraînement à vide | 0,07 Nm                |
| Couple transmissible         | 3 Nm                   |
| Poids du produit             | 1.170 g                |
| Code d'interface, actionneur | D40B                   |
| Code d'interface, moteur     | 57A                    |
| Note sur la matière          | Conforme RoHS          |