


carter d'accouplement EAMK-A-E48-44A

N° de pièce: 124632

FESTO

pour axes linéaires DGE



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	410 g
Code d'interface, actionneur	E48A
Code d'interface, carter de couplage	44A
Note sur la matière	Conforme RoHS