


# pince à serrage angulaire DHWS-40-A-NC

N° de pièce: 1310185

FESTO



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	40
Précision d'échange max.	$\leq 0,2$ mm
Ange d'ouverture max.	40 deg
Symétrie de rotation	$\leq 0,2$ mm
Répétitivité pince	$\leq 0,04$ mm
Nombre de mors de pince	2
Position de montage	indifférent
Mode de fonctionnement	à double effet
Fonction de préhension	Angle
Sécurité de préhension	A la fermeture
Conception	Levier
Détection de position	pour capteurs de proximité
Pression de service	4 ... 8 bar
Fréquence de fonctionnement max. de la pince	$\leq 3$ Hz
Temps d'ouverture min. sous 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	99 ms
Temps de fermeture min. sous 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	69 ms
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classification RSBP selon CD-0033	F5
Température ambiante	5 ... 60 °C
Moment d'inertie	3,87 kgcm <sup>2</sup>
Force max. au niveau du mors de pince Fz statique	200 N
Moment max. au niveau du mors de pince Mx statique	13 Nm
Moment max. au niveau du mors de pince My statique	13 Nm
Moment max. au niveau du mors de pince Mz statique	13 Nm
Poids du produit	790 g
Mode de fixation	Tarudage et douille de centrage avec trou débouchant et douille de centrage au choix :
Raccord pneumatique	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau capuchon d'obturation	PA
Matériau corps	Alliage d'aluminium anodisé dur
Matériau mors de pince	Acier fortement allié