

# cable de conexión

## NEBC-R3G8-KS-0.2-N-S-R3G8-ET

Número de artículo: 8082383

★ Gama básica

FESTO



## Hoja de datos

Característica	Valor
Identificación del cable	Sin portaetiquetas
Peso del producto	15 g
Conexión eléctrica 1, función	Lado de campo
Conexión eléctrica 1, forma constructiva	Angular
Conexión eléctrica 1, tipo de conexión	Conector
Conexión eléctrica 1, salida del cable	recto
Conexión eléctrica 1, técnica de conexión	RJ45
Conexión eléctrica 1, cantidad de contactos/hilos	8
Conexión eléctrica 1, contactos/hilos ocupados	8
Conexión eléctrica 2, función	Lado de control
Conexión eléctrica 2, forma constructiva	Angular
Conexión eléctrica 2, tipo de conexión	Conector
Conexión eléctrica 2, salida del cable	recto
Conexión eléctrica 2, técnica de conexión	RJ45
Conexión eléctrica 2, cantidad de contactos/hilos	8
Conexión eléctrica 2, contactos/hilos ocupados	8
Margen de tensión de funcionamiento DC	0 ... 50 V
Carga admisible de corriente a 40°C	1,5 A
Resistencia a la tensión de choque	2,5 kV
Blindaje	sí
Longitud del cable	0,2 m
Característica de la línea	Estándar
Condiciones de control línea	Condiciones de prueba sobre demanda
Radio de flexión, tendido fijo del cable	24 mm
Diámetro del cable	5 mm
Estructura del cable	4 x 2 x 0,16 mm <sup>2</sup>
Diámetro nominal del conducto	0,16 mm <sup>2</sup>
Tipo de protección	IP20
Indicación sobre el tipo de protección	Estando montado
Temperatura ambiente	-20 ... 60 °C
Marca CE (ver declaración de conformidad)	según la directiva RoHS-RL de la UE
Marcado UKCA (véase la declaración de conformidad)	Según la normativa RoHS del Reino Unido
Conformidad PWIS	VDMA24364-B2-L
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Grado de ensuciamiento	2
Clase de resistencia a la corrosión KBK	0 - sin riesgo de corrosión
Material de la cubierta aislante del cable	PVC
Color de la cubierta del cable	Grís
Material de la carcasa	PVC
Color del cuerpo	Grís
Material de la cubierta aislante	PVC