


Conjunto de placas base DADP-SP-G9-20-R

Número de artículo: 8173535

FESTO



Hoja de datos

Característica	Valor
Tamaño	20
Posición de montaje	indistinto
Clase de resistencia a la corrosión KBK	2 - riesgo de corrosión moderado
Conformidad PWIS	VDMA24364-C1-L
Clasificación RSBP según CD-0033	F1a
Clase de sala limpia	Clase ISO 6
Temperatura ambiente	-10 ... 60 °C
Fuerza máxima del impacto	300 N
Par de apriete máximo	1,5 Nm
Tolerancia del par de apriete	± 15 %
Peso del producto	160 g
Tipo de fijación	Montaje directo mediante rosca
Indicación sobre el material	Conforme con RoHS
Material de los topes	Acero de aleación fina
Material de las juntas	NBR
Material de la placa	Aleación forjada de aluminio, anodizado
Material de los tornillos	Acero