

kit parallèle EAMM-U-86-D40-60H-102

N° de pièce: 1586496

FESTO

convient pour les actionneurs électriques.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|------------------------------|-----------------------|
| Taille | 86 |
| Position de montage | indifférent |
| Rapport de réduction | 1:1 |
| Vitesse de rotation max. | 5.000 1/min |
| Conformité PWIS | VDMA24364-Zone III |
| Température de stockage | -25 ... 60 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 95 % |
| Degré de protection | IP40 |
| Température ambiante | -10 ... 60 °C |
| Moment d'inertie | 175 kgmm ² |
| Couple d'entraînement à vide | 0,25 Nm |
| Couple transmissible | 9,5 Nm |
| Poids du produit | 2.470 g |
| Code d'interface, actionneur | D40B |
| Code d'interface, moteur | 60H |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |