


chape de tige CRSG-M12X1,25

N° de pièce: 13570

FESTO

inoxydable,
selon DIN 8140.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	M12x1,25
Position de montage	indifférent
Selon la norme	DIN 71752 ISO 8140
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classification RSBP selon CD-0033	F5a
Température ambiante	-40 ... 150 °C
Poids du produit	162,8 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau boulons	Acier fortement allié
Matériau fourche	Acier fortement allié
Matériau écrou	Acier fortement allié
Matériau verrouillage	Acier fortement allié