

# unité de conditionnement FRC-1/4-D-5M-MINI-A

N° de pièce: 162779

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

FESTO

Combinaison de filtre, détendeur et lubrificateur, filtre 5µm, avec cuve métallique de protection.

Avec purgeur automatique de condensats.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.



## Fiche technique

| Caractéristique                               | Valeur   |
|---|--|
| Taille  | Mini   |
| Série   | D  |
| Sécurité d'actionnement                       | Bouton à verrouillage  |
| Position de montage                           | vertical +/- 5°  |
| Purgeur de condensat                          | automatique  |
| Conception                                    | Filtre-détendeur avec manomètre<br>Lubrificateur proportionnel standard                  |
| Quantité max. de condensat                    | 22 cm <sup>3</sup>   |
| Finesse du filtre                             | 5 µm   |
| Protection de cuve                            | Cage de protection métallique  |
| Affichage de pression                         | avec manomètre   |
| Pression de service                           | 2 ... 12 bar   |
| Plage de réglage de pression                  | 0,5 ... 12 bar   |
| Hystérésis de pression max.                   | 0,2 bar  |
| Débit nominal normal                          | 850 l/min  |
| Fluide de service                             | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [7:9:-]<br>Gaz inertes                                |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK       | 2 - Effets de corrosion moyens   |
| Conformité PWIS                               | VDMA24364-B1/B2-L  |
| Classe de pureté de l'air en sortie           | Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [6:8:-]<br>Gaz inertes                                |
| Température du fluide                         | -10 ... 60 °C  |
| Température ambiante                          | -10 ... 60 °C  |
| Poids du produit                              | 660 g  |
| Mode de fixation                              | Pose de conduites<br>avec accessoires  |
| Raccord pneumatique 1                         | G1/4   |
| Raccord pneumatique 2                         | G1/4   |
| Note sur la matière                           | Conforme RoHS  |
| Matériau corps                                | Zinc moulé sous pression   |
| Matériau cuve                                 | PC   |