


Vérin roto-linéaire DSL-32-25-270-P-S2-CL

N° de pièce: 163098

FESTO

pour détection sans contact. Mouvements oscillants et linéaires pilotables indépendamment l'un de l'autre. Angle d'oscillation réglable en continu de 0° à 270°.

Le jeu max. de l'angle d'oscillation sur la tige est de 2°. Lors du montage de composants auxiliaires sur le bout d'arbre, le couple de serrage ne doit pas dépasser 5,5 Nm.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Angle d'amortissement	12,5 deg
Plage de réglage angle d'oscillation	270 deg
Course	25 mm
Diamètre de piston	32 mm
Angle d'oscillation	258 deg
Amortissement	CL : amortisseur à gauche P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Position de montage	indifférent
Réglage fin	1,5 deg
Mode de fonctionnement	à double effet
Conception	Palette oscillante
Détection de position	pour capteurs inductifs pour capteurs de proximité
Variantes	S2 : tige de piston traversante
Anti-rotation/guidage	guidage à palier lisse
Pression de service	2,5 ... 8 bar
Vitesse d'impact max.	500 mm/s
Fréquence d'oscillation max. sous 6 bar	0,7 Hz
Fluide de service	Air comprimé sec, lubrifié ou non
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Longueur d'amortissement	8 mm
Couple sous 6 bar	10 Nm
Force théorique sous 6 bar, au recul	294 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	422,5 N
Moment d'inertie admissible	0,0021 kgm ²
Poids supplémentaire par 10 mm de course	109 g
Poids de base à 0 mm de course	3.000 g
Mode de fixation	bloqué dans la rainure en T fileté au choix :
Raccord pneumatique	G1/8
Information matière couvercle	Alliage d'aluminium anodisé
Information matière joints	TPE-U(PU)
Information matière corps	Alliage d'aluminium anodisé lisse
Information matière tige de piston	Acier traité