



Accumulateur VZS-10-B

N° de pièce: 151923

FESTO

selon directive 87/404/CEE et EN 286-1:1998.
Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Volume	10 l
Position de montage	Purgeur de condensats vers le bas
Conforme à la norme	EN 286-1
Pression de service	-0,95 ... 16 bar
Fluide de service	Azote Air comprimé
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements sous pression simples
Classe de résistance à la corrosion KBK	4
Température du fluide	-10 ... 100 °C
Température ambiante	-10 ... 100 °C
Agrément	TÜV
Couple de serrage max. du filetage de raccordement	130 Nm
Couple de serrage max. du purgeur de condensats	27 Nm
Poids du produit	6.000 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord de purge de condensat	G3/8
Raccord pneumatique	G1
Note sur la matière	sans cuivre ni PTFE
Information matériaux accumulateur pneumatique	Acier peint