


câble de résolveur NEBM-M23G12-E- -N-S1G9

N° de pièce: 1732656

Produit de fin de série

Convient pour un servomoteur EMMS-AS...

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Désignation du câble	sans porte-étiquette
Connexion électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Connexion électrique 1, modèle	rond
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur femelle
Connexion électrique 1, départ de câble	Droit
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	M23x1
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	12
Connexion électrique 1, pôles/fils connectés	6
Connexion électrique 2, fonction	Côté commande
Connexion électrique 2, modèle	en angle
Connexion électrique 2, type de connexion	Connecteur mâle
Connexion électrique 2, départ de câble	Droit
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	Sub-D
Connexion électrique 2, nombre de pôles/fils	9
Connexion électrique 2, pôles/fils connectés	7
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Tension de service nominale CC	24 V
Plage de tension de service CA	0 ... 30 V
Tension de service nominale CA	24 V
Longueur de câble	1 ... 25 m
Caractéristique du câble	compatible chaînes porte-câbles
Rayon de courbure, câblage mobile	≥ 98 mm
Diamètre de câble	8,3 mm
Structure du câble	3x(2x0,14)+2x(0,5) blindé
Section nominale de conducteur	0,14 mm ² 0,5 mm ²
Degré de protection	IP65
Note concernant le degré de protection	IP30 pour connecteur mâle Sub-D monté
Température ambiante	-50 ... 80 °C
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-40 ... 75 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	0 - Aucun effet de corrosion
Matériau gaine du câble	TPE-U(PUR)