

# Vérin cylindrique CRDSW-2 1/2"- -P-A


N° de pièce: 185387

FESTO

inoxydable, pour détection sans contact, en version Combi. Avec bagues d'amortissement élastiques aux fins de course.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

Fin de série. Disponible jusqu'en 2012.



Exemplary representation



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	0,4 ... 20 "
Diamètre de piston	2 1/2"
Selon la norme	ISO 6431
Amortissement	P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Pression de service	0,6 ... 10 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	4
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Force théorique sous 6 bar, au recul	1.682 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	1.870 N
Raccord pneumatique	NPT3/4-14
Information matière couvercle	Acier fortement allié inoxydable
Information matière joints	TPE-U(PU)
Information matière corps	Acier fortement allié inoxydable
Information matière tige de piston	Acier fortement allié inoxydable