

Unité de translation SPZ-20-50-P-A-S6

N° de pièce: 159746

FESTO

avec 2 tiges de piston (chariot TWIN), pour détection sans contact.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	50 mm
Zone/longueur de fin de course ajustable	10 mm
Diamètre de piston	20 mm
Mode de fonctionnement unité d'entraînement	Chariot
Amortissement	P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Position de montage	indifférent
Guidage	Guidage à palier lisse
Conception	Guidage
Détection de position	pour capteurs de proximité
Variantes	S6 : joint thermorésistant jusqu'à 120 °C
Pression de service	1 ... 10 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé sec, lubrifié ou non
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température ambiante	-20 ... 120 °C
Force théorique sous 6 bar, au recul	282 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	282 N
Raccord pneumatique	M5
Information matière couvercle	Alliage d'aluminium
Information matière joints	FPM
Information matière corps	Alliage d'aluminium
Information matière tige de piston	Acier fortement allié inoxydable