

# Vérin compact ADVULQ-4"- -A-P-A

N° de pièce: 160599


FESTO

pour détection sans contact. avec tige carrée anti-rotation. Extrémité de tige de piston filetée.

L'écrou du filetage de la tige est compris dans la fourniture.

Ce produit est exclusivement disponible via la société Festo USA

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2011.



Exemple de  
représentation



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	0,2 ... 1 "
Diamètre de piston	4 "
Amortissement	P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Mode de fonctionnement	à double effet
Extrémité de tige de piston	Filetage
Anti-rotation/guidage	Tige de piston carrée
Pression de service	8,7 ... 145 Psi
Fluide de service	Air comprimé filtré
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température ambiante	-4 ... 176 °F
Force théorique sous 6 bar, au recul	4.418 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	4.712 N
Masse en mouvement à 0 mm de course	614 g
Poids supplémentaire par 10 mm de course	38 g
Poids de base à 0 mm de course	2.797 g
Raccord pneumatique	NPT1/4-18
Pression de service [psi]	8,7 ... 145 psi
Information matière couvercle	Alliage d'aluminium
Information matière joints dynamiques	TPE-U(PU) NBR
Information matière tige de piston	Acier fortement allié
Information matière profilé de vérin	Alliage d'aluminium