


# support de ventouse ESH-HB-5-G

N° de pièce: 189211

FESTO

sans compensation de hauteur, raccord du vide latéral.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Volume	1,921 cm <sup>3</sup>
Position de montage	vertical
Conception	Raccord du vide sur le côté
Correspondance des porte-ventouse	Taille 5
Fluide de service	Air ambiant selon ISO 8573-1:2010 [7:::]
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-A1-L
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	91 g
Mode de fixation	taraudé
Fixation de ventouse	M10
Raccord de vide	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau support	Aluminium Laiton nickelé POM Acier traité Acier fortement allié