

# Electrodistributeur JMN2DH-5/2-D-01-110AC

N° de pièce: 161886

FESTO

selon ISO 15407-1, avec bobines et commande manuelle auxiliaire, sans connecteurs femelles.

Modèle de fin de série. Disponible jusqu'en 2009.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/2, bistable, dominant
Mode d'actionnement	électrique
Largeur	26 mm
Débit nominal normal	1.000 l/min
Pression de service	2 ... 10 bar
Conception	Piston tiroir
Degré de protection	IP65
Agrément	Germanischer Lloyd
Diamètre nominal	8 mm
Dimension modulaire	27 mm
Fonction d'échappement	réglable
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Conforme à la norme	ISO 15407-1 VDMA 24563
Commande manuelle auxiliaire	avec accessoires, bistable
Type de commande	piloté
Alimentation en air de pilotage	interne
Sens d'écoulement	irréversible
Temps de commutation Inversion	18 ms
Temps de commutation Inversion (dominant)	16 ms
Caractéristiques de bobine	110 V CA : 50 Hz, puissance d'appel : 2 VA
Fluide de service	air comprimé filtré, finesse du filtre 40 µm, lubrifié ou non lubrifié
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température du fluide	-10 ... 50 °C
Température ambiante	-10 ... 50 °C
Poids du produit	320 g
Connexion électrique	Connecteur mâle selon DIN 43650 Forme C
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord d'échappement de pilotage 82/84	Embase de taille 26 mm selon ISO 15407-1 Embase taille 01 selon VDMA 24563
Raccord pneumatique 1	Embase de taille 26 mm selon ISO 15407-1 Embase taille 01 selon VDMA 24563
Raccord pneumatique 2	Embase de taille 26 mm selon ISO 15407-1 Embase taille 01 selon VDMA 24563
Raccord pneumatique 3	Embase de taille 26 mm selon ISO 15407-1 Embase taille 01 selon VDMA 24563
Raccord pneumatique 4	Embase de taille 26 mm selon ISO 15407-1 Embase taille 01 selon VDMA 24563
Raccord pneumatique 5	Embase de taille 26 mm selon ISO 15407-1 Embase taille 01 selon VDMA 24563
Information matière joints	NBR
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression