


robinet à boisseau sphérique

VZBC-20-FF-40-22-F0304-V4V4T

N° de pièce: 1692200

FESTO

Acier inoxydable, 2/2 voies, diamètre nominal DN20, bride de tête F0304, PN40, DIN 1092-1.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conception	Robinet à boisseau sphérique 2 voies
Mode d'actionnement	mécanique
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Mode de fixation	Pose de conduites
Raccordement vanne	Boîtier d'anneau avec bride fileté
Affichage de la position de commutation	Sens de la fente = sens d'écoulement
Plan de pose de flasque	F03 F04
Diamètre intérieur	20 mm
Largeur nominale DN	20
Fonction de distributeur	2/2
Commande manuelle auxiliaire	pas de
Sens d'écoulement	réversible
Pression nominale des distributeurs de process	40
Couple	13 Nm
Selon la norme	EN 1092-1 ISO 5211
Moyen	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [:-:-] Gaz inertes Eau (pas de vapeur d'eau) Fluides neutres Autres médias sur demande
Température du fluide	-10 ... 200 °C
Débit Kv	45,6 m3/h
Note sur la matière	Conforme RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Matériau corps	Acier fortement allié inoxydable
Référence matériau : boîtier	1.4408
Matériau joints	PTFE PTFE renforcé
Matériau bille	Acier fortement allié inoxydable
Référence matériau : bille	1.4408
Matériau arbre	Acier fortement allié inoxydable
Référence matériau : arbre	1.4401
Poids du produit	2.100 g
Classe de résistance à la corrosion KBK	3 - Effets de corrosion forts