


Terminal de visualisation et de commande SPC200-MMI-1

N° de pièce: 170226

FESTO

pour mise en service, programmation et diagnostic.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Afficheur	2x16 caractères LCD-Display
Éléments de commande	6 touches Clavier à membrane
Alimentation électrique	5 V via SPC200
Consommation de courant typique module	30 mA
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Degré de protection	IP20 selon IEC 60529
Température ambiante	-5 ... 50 °C
Poids du produit	90 g
Exécution interface IHM	similaire à RS232C sans séparation galvanique Alimentation électrique par le SPC 200
Connexion électrique MMI-1	Embase mâle 2x5 pôles