


# raccord cannelé en T TCN-M5-PK-2

N° de pièce: 19525

FESTO

pour tuyaux plastiques type PAN, PUN, PP, PU, PR,  
avec joint,  
orientable



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	1,3 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Bague d'étanchéité
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	0 ... 60 °C
Raccord pneumatique 1	Filetage M5
Raccord pneumatique 2	Pour diamètre extérieur de tuyau 3 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Acier Zinc moulé sous pression