

Vérin roto-linéaire DSL-20-50-270-P-S2-FF-KF

N° de pièce: 177191

FESTO

pour détection sans contact. Mouvements oscillants et linéaires pilotables indépendamment l'un de l'autre. Angle d'oscillation réglable en continu de 0° à 270°.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Angle d'amortissement	2,1 deg
Plage de réglage angle d'oscillation	270 deg
Course	50 mm
Diamètre de piston	20 mm
Angle d'oscillation	272 deg
Amortissement	P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Position de montage	indifférent
Réglage fin	5 deg
Mode de fonctionnement	à double effet
Conception	Palette oscillante
Détection de position	pour capteurs inductifs pour capteurs de proximité
Variantes	S2 : tige de piston traversante
Anti-rotation/guidage	à guidage à billes
Pression de service	2,5 ... 8 bar
Vitesse d'impact max.	500 mm/s
Fréquence d'oscillation max. sous 6 bar	2 Hz
Fluide de service	Air comprimé sec, lubrifié ou non
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Longueur d'amortissement	5 mm
Couple sous 6 bar	2,5 Nm
Force théorique sous 6 bar, au recul	120,5 N
Force théorique sous 6 bar, à l'avance	158 N
Moment d'inertie admissible	0,00007 kgm ²
Poids supplémentaire par 10 mm de course	52 g
Poids de base à 0 mm de course	1.140 g
Poids du produit	1.140 g
Mode de fixation	bloqué dans la rainure en T fileté au choix :
Raccord pneumatique	M5
Information matière couvercle	Alliage d'aluminium anodisé
Information matière joints	TPE-U(PU)
Information matière corps	Alliage d'aluminium anodisé lisse
Information matière tige de piston	Acier traité