


séparateur HPVS-22-60-A

N° de pièce: 2095363

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	60 mm
Diamètre de piston	22 mm
Précision d'échange max.	0,3 mm
Jeu de poussoir Sx max.	0,05 mm
Jeu de poussoir Sz max.	0,03 mm
Jeu angulaire max. des mors de pince ax	0,04 deg
Jeu angulaire max. des mors de pince ay	0,07 deg
Jeu angulaire max. des mors de pince az	0,12 deg
Fixation de doigts externes	Trou débouchant
Amortissement	Pas d'amortissement
Position de montage	indifférent
Mode de fonctionnement	à double effet
Conception	Tige de piston antirotation
Détection de position	pour capteurs de proximité
Anti-rotation/guidage	Guide carré
Pression de service	3 ... 8 bar
Temps de sortie	194 ms
Temps de recul	1.000 ms
Reproductibilité	0,25 mm
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	5 ... 60 °C
Force max. au niveau du doigt Fz statique	180 N
Moment max. au doigt de pince Mr statique	9 Nm
Moment max. au niveau du doigt Mx statique	9 Nm
Moment max. au niveau du doigt My statique	9 Nm
Force théorique à 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), course retour	180 N
Force théorique pour 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance	225 N
Poids du produit	1.000 g
Masse maxi par doigt de pince externe	395 g
Raccords alternatifs	M5
Mode de fixation	Tarudage et douille de centrage avec trou débouchant et douille de centrage au choix :
Raccord pneumatique	M5
Note sur la matière	Conforme RoHS