


vérin normalisé

DSBF-C-50- -PPSA-N3-R

N° de pièce: 1779742

FESTO



Exemple de représentation

Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|--|--|
| Course | 1 ... 2.800 mm |
| Diamètre de piston | 50 mm |
| Filetage de tige de piston | M16x1,5 |
| Amortissement | PPS : Amortissement de fin course pneumatique auto-ajustable |
| Position de montage | indifférent |
| Conforme à la norme | ISO 15552 |
| Extrémité de tige de piston | Filetage |
| Conception | Piston Tige de piston Tube profilé |
| Détection de position | pour capteurs de proximité |
| Pression de service MPa | 0,04 ... 1,2 MPa |
| Pression de service | 0,4 ... 12 bar |
| Mode de fonctionnement | à double effet |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 3 - Effets de corrosion forts |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B2-L |
| Classe de salle blanche | Classe ISO 6 |
| Température ambiante | -20 ... 80 °C |
| Energie d'impact en fin de course | 1 J |
| Longueur d'amortissement | 22 mm |
| Force théorique à 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), course retour | 990 N |
| Force théorique pour 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance | 1.178 N |
| Masse en mouvement à 0 mm de course | 363 g |
| Masse supplémentaire par 10 mm de course | 25 g |
| Poids de base à 0 mm de course | 1.241 g |
| Poids supplémentaire par 10 mm de course | 58 g |
| Mode de fixation | tarudé avec accessoires au choix : |
| Raccord pneumatique | G1/4 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau couvercle | Aluminium moulé sous pression, traité |
| Matériau joint de piston | TPE-U(PU) |
| Matériau piston | Alliage d'aluminium |
| Matériau tige de piston | Acier fortement allié inoxydable |
| Matériau joint racleur de tige de piston | TPE-U(PU) |
| Matériau du joint d'amortisseur | TPE-U(PU) |
| Matériau du piston amortisseur | POM |
| Matériau corps de vérin | Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé |
| Matériau écrou | Acier fortement allié inoxydable |
| Matériau palier | POM |
| Matériau vis à embase | Acier zingué |