


# distributeur VOFD-L100T-

N° de pièce: 2964753

FESTO

à commande directe, diamètre nominal 10 mm.



## Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	3/2 monostable, fermé
Mode d'actionnement	électrique
Largeur	51 mm
Débit nominal normal	1.900 l/min
Pression de service MPa	0 ... 1,2 MPa
Pression de service	0 ... 12 bar
Conception	Distributeur à clapet avec commande directe
Type de rappel	Ressort mécanique
Degré de protection	IP65
Diamètre nominal	10 mm
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Commande manuelle auxiliaire	pas de Monostable
Type de commande	direct
Sens d'écoulement	réversible
Compatible vide	oui
Valeur b	0,22
Valeur C	7,6 l/sbar
Débit Kv de mise sous pression	1,68 m <sup>3</sup> /h
Débit Kv d'échappement	1,68 m <sup>3</sup> /h
Débit nominal standard 2-3	1.888 l/min
Temps de commutation Arrêt	60 ms
Temps de commutation Marche	40 ms
Fluide de service	Druckl. ISO8573-1:2010[7:2:2]
Classe de résistance à la corrosion KBK	4 - Effets de corrosion particulièrement forts
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Température du fluide	-25 ... 60 °C
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Poids du produit	950 g
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Revêtement aluminium