


# câble à connecteur femelle

## KME-1-24-5-LED

N° de pièce: 30945

FESTO

préconfectionné, pour distributeurs ME.



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Indication de l'état du signal	LED jaune
Mode de fixation	sur électrodistributeur avec vis M3
Position de montage	indifférent
Poids du produit	280 g
Connexion électrique 1	Connecteur coudé, forme carrée, 3 pôles, type C câble ne, 2 fils
Tension de service nominale CC	24 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	4 A
Connexion du conducteur de protection	non disponible
Longueur de câble	5 m
Caractéristique du câble	Pour applications statiques
Rayon de courbure de câble min.	52 mm
Diamètre de câble	5,2 mm
Tolérance de diamètre de câble	± 0,1 mm
Structure du câble	2x0,75
Degré de protection	IP67 selon IEC 60529
Température ambiante	-20 ... 80 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Matériau gaine du câble	PVC
Matériau corps	TPE-U(PU)
Matériau joints	NBR
Matériau contacts à fiche	Alliage de cuivre argenté