


# câble de liaison

## NEBV-B2W3-K-0.6-N-LE3

N° de pièce: 3579468

FESTO



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Agrément	c CSA us (OL)
Désignation du câble	sans porte-étiquette
Poids du produit	80 g
Connexion électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Connexion électrique 1, modèle	en angle
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur femelle
Connexion électrique 1, départ de câble	coudé
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	Brochage type B selon les standards industriels 11 mm
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	3
Connexion électrique 1, pôles/fils connectés	3
Connexion électrique 1, type de fixation	sur électrodistributeur avec vis M3
Connexion électrique 2, fonction	Côté commande
Connexion électrique 2, type de connexion	Câble
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	Extrémité ouverte
Connexion électrique 2, nombre de pôles/fils	3
Connexion électrique 2, pôles/fils connectés	3
Plage de tension de service CC	0 ... 230 V
Tension de service nominale CC	230 V
Plage de tension de service CA	0 ... 230 V
Tension de service nominale CA	230 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	10 A
Résistance aux tensions transitoires	4 kV
Connexion du conducteur de protection	disponible
Longueur de câble	0,6 m
Caractéristique du câble	Standard
Conditions de test, conduite	Conditions de test sur demande
Diamètre de câble	5,9 mm
Tolérance de diamètre de câble	± 0,3 mm
Structure du câble	3x0,75
Degré de protection	IP67
Note concernant le degré de protection	monté
Température ambiante	-25 ... 80 °C
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-25 ... 80 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne sur les équipements basse tension Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK pour les équipements électriques selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-Zone III
Note sur la matière	Conforme RoHS
Degré d'encrassement	3
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Matériau gaine du câble	TPE-U(PUR)
Couleur de la gaine de câble	gris
Matériau corps	TPE-U(PUR)
Couleur boîtier	noir
Matériau gaine isolante	PP