

vérin compact DPDM-6-5-P-PA

N° de pièce: 4830946

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	5 mm
Diamètre de piston	6 mm
Amortissement	P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Position de montage	indifférent
Mode de fonctionnement	à simple effet en traction
Conception	Piston Tige de piston Tube profilé
Détection de position	pour capteurs de proximité
Variantes	Tige de piston sur 1 côté
Pression de service MPa	0,25 ... 0,8 MPa
Pression de service	2,5 ... 8 bar
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de salle blanche	Classe ISO 6
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Force théorique à 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), course retour	9 N
Force théorique pour 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance	9 N
Masse en mouvement à 0 mm de course	3 g
Masse supplémentaire par 10 mm de course	0,6 g
Poids de base à 0 mm de course	21 g
Poids supplémentaire par 10 mm de course	6,3 g
Mode de fixation	à trou débouchant taraudé au choix :
Raccord pneumatique	M5
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau couvercle	Alliage d'aluminium
Matériau joints	TPE-U(PU)
Matériau corps	Alliage d'aluminium de corroyage, anodisé
Matériau tige de piston	Acier fortement allié inoxydable