


# pince à serrage parallèle HGPP-32-A

N° de pièce: 525664

FESTO

Précis, pour la détection de position via un capteur à effet Hall ou des capteurs inductifs.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	32
Course par mors de pince	12,5 mm
Précision d'échange max.	0,1 mm
Répétitivité pince	≤ 0,02 mm
Nombre de mors de pince	2
Mode d'entraînement	pneumatique
Mode de fonctionnement	à double effet
Fonction de préhension	Parallèle
Sécurité de préhension	sans
Conception	Pignon/crémaillère
Détection de position	pour capteur Hall pour capteurs inductifs
Force de préhension totale sous 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), à l'ouverture	830 N
Force de préhension totale à 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), à la fermeture	830 N
Pression de service	2 ... 8 bar
Fréquence de fonctionnement max. de la pince	4 Hz
Temps d'ouverture min. sous 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	76 ms
Temps de fermeture min. sous 0,6 MPa (6 bar, 87 psi)	110 ms
Masse maxi par doigt de pince externe	300 g
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température ambiante	5 ... 60 °C
Force de préhension par mors de pince à 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), à l'ouverture	415 N
Force de préhension par mors de pince à 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), à la fermeture	415 N
Force max. au niveau du mors de pince Fz statique	720 N
Moment max. au niveau du mors de pince Mx statique	30 Nm
Moment max. au niveau du mors de pince My statique	30 Nm
Moment max. au niveau du mors de pince Mz statique	30 Nm
Poids du produit	1.408 g
Mode de fixation	taraudé
Raccord pneumatique	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau capuchon d'obturation	POM
Matériau corps	Alliage d'aluminium de corroyage anodisé
Matériau mors de pince	Alliage d'aluminium corroyé, nickelé