

câble de connexion

KMP6-25P-12-2,5



N° de pièce: 530049

Classic - ne pas utiliser pour les nouvelles conceptions

pour terminaux de distributeurs CPA-SC, avec connecteur Sub-D 25 pôles pour 12 bobines, longueur 2,5 m.

Vous trouverez les alternatives modernes en saisissant les quatre premiers chiffres du code de type dans le champ de recherche.

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Conforme à la norme	DIN 41652
Désignation du câble	sans porte-étiquette
Fréquence de connexion	50
Poids du produit	329 g
Connexion électrique 1, fonction	Côté appareils de terrain
Connexion électrique 1, modèle	en angle
Connexion électrique 1, type de connexion	Connecteur femelle
Connexion électrique 1, départ de câble	Droit
Raccordement électrique 1, technologie de connexion	Sub-D
Connexion électrique 1, nombre de pôles/fils	25
Connexion électrique 1, pôles/fils connectés	15
Connexion électrique 1, type de fixation	2 vis 4-40 UNC
Connexion électrique 2, fonction	Côté commande
Connexion électrique 2, type de connexion	Câble
Raccordement électrique 2, technologie de connexion	Extrémité ouverte
Connexion électrique 2, nombre de pôles/fils	15
Connexion électrique 2, pôles/fils connectés	15
Plage de tension de service CC	0 ... 30 V
Tension de service nominale CC	24 V
Intensité maximale admissible à 40 °C	2,8 A
Résistance aux tensions transitoires	1 kV
Longueur de câble	2,5 m
Caractéristique du câble	Standard
Conditions de test, conduite	Conditions de test sur demande
Rayon de courbure, câblage fixe	≥ 86 mm
Rayon de courbure, câblage mobile	≥ 129 mm
Diamètre de câble	8,6 mm
Tolérance de diamètre de câble	± 0,25 mm
Structure du câble	15x0,34
Section nominale de conducteur	0,34 mm ²
Extrémités de conducteur	Coupure franche
Degré de protection	IP40
Note concernant le degré de protection	monté
Température ambiante	-25 ... 70 °C
Température ambiante pour câble non posés à demeure	-5 ... 70 °C
Température de stockage	-25 ... 75 °C
Marque CE (voir déclaration de conformité)	Selon la directive 2011/65/UE relative à la limitation de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements électriques et électroniques
Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité)	selon les prescriptions UK RoHS
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS

Caractéristique	Valeur
Degré d'encrassement	2
Matériau gaine du câble	PVC
Couleur de la gaine de câble	gris
Matériau corps	renforcé PBT
Couleur boîtier	gris
Matériau verrouillage par vis	Laiton nickelé
Matériau contacts à fiche	Alliage de cuivre doré