


Moteur pas-à-pas MTR-ST-57-48S-AA

N° de pièce: 530061

FESTO

Fin de série. Livrable jusqu'en 2008



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Classe d'isolement	B
Tension DC nominale	48 V
Courant nominal moteur	3,1 A
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	45 - 80 %
Degré de protection	IP54
Température ambiante	0 ... 50 °C
Moment d'inertie total de la prise de force	0,48 kgcm ²
Couple de maintien moteur	1,27 Nm
Moment d'inertie du rotor	0,48 kgcm ²
Charge axiale admissible sur l'arbre	10 N
Charge radiale admissible sur l'arbre	71 N
Poids du produit	1.200 g
Connectique électrique	Connecteur mâle