



Combinaison d'unités de conditionnement MSB6-1/2:H7N3M2-WP

N° de pièce: 530210

FESTO

composé d'un filtre, d'un manodétendeur, d'un lubrificateur, d'une plaque de fixation murale. Pression de sortie maximale 12 bars, filtre 40 µm, avec manomètre, cuvette en métal, purgeur de condensats entièrement automatique, sens d'écoulement de gauche à droite.



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Taille | 6 |
| Série | MS |
| Sécurité d'actionnement | Bouton à serrure intégrée |
| Position de montage | vertical +/- 5° |
| Finesse du filtre | 40 µm |
| Purgeur de condensat | automatique |
| Conception | Détendeur avec manomètre Filtre standard Lubrificateur standard à pulvérisation |
| Protection de cuve | intégré dans la cuve métallique |
| Affichage de pression | avec manomètre |
| Pression de service | 2 ... 12 bar |
| Plage de réglage de pression | 1 ... 12 bar |
| Débit nominal normal | 3.500 l/min |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:-] Gaz inertes |
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 2 |
| Classe de pureté de l'air en sortie | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:-] |
| Poids du produit | 2.400 g |
| Mode de fixation | avec accessoires |
| Raccord pneumatique 1 | G1/2 |
| Raccord pneumatique 2 | G1/2 |