



Combinaison d'unités de conditionnement MSB6-1/2:H2N3M1-WP-Z

N° de pièce: 530215

FESTO

Comprenant filtre, détendeur, lubrificateur, plaque de fixation murale.
Pression de sortie maximale 12 bar, filtre de 40 µm, avec manomètre,
cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, purge
de condensat manuelle, sens de passage de droite à gauche.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	6
Série	MS
Sécurité d'actionnement	Bouton à verrouillage avec accessoires, verrouillable
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	40 µm
Purgeur de condensat	manuel tournant
Conception	Détendeur avec manomètre Filtre standard Lubrificateur standard à pulvérisation
Protection de cuve	Cage de protection en plastique
Affichage de pression	avec manomètre
Plage de réglage de pression	1 ... 12 bar
Pression d'entrée 1	1,5 ... 18 bar
Débit nominal normal	3.500 l/min
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié, finesse du filtre 40 µm Air comprimé filtré, lubrifié, finesse du filtre 40 µm
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Poids du produit	2.000 g
Mode de fixation	avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/2
Raccord pneumatique 2	G1/2
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression
Information matière cuve	PC