



# Combinaison d'unités de conditionnement MSB4-1/4:H3N3M1-WP-Z

N° de pièce: 531098

FESTO

Comprenant filtre, détendeur, lubrificateur, plaque de fixation murale.  
Pression de sortie maximale 12 bar, filtre de 5 µm, avec manomètre,  
cuve en matière plastique avec cage de protection en plastique, purge  
de condensat manuelle, sens de passage de droite à gauche.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	4
Série	MS
Sécurité d'actionnement	Bouton à verrouillage avec accessoires, verrouillable
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	5 µm
Purgeur de condensat	manuel tournant
Conception	Détendeur avec manomètre Filtre standard Lubrificateur standard à pulvérisation
Protection de cuve	Cage de protection en plastique
Affichage de pression	avec manomètre
Plage de réglage de pression	1 ... 12 bar
Pression d'entrée 1	1,5 ... 14 bar
Débit nominal normal	700 l/min
Fluide de service	Air comprimé filtré, non lubrifié, finesse du filtre 40 µm Air comprimé filtré, lubrifié, finesse du filtre 40 µm
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Classe de pureté de l'air en sortie	3.7.- selon DIN ISO 8573-1
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	1.000 g
Mode de fixation	avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/4
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression
Information matière cuve	PC