


# interface CAMC-F-EP

N° de pièce: 1911917

FESTO

Carte de connexion pour coupleur de bus de terrain.



## Fiche technique

| Caractéristique                            | Valeur   |
|--|--|
| Dimensions (l x L x h)                     | 19 mm x 90 mm x 65 mm  |
| Marque CE (voir déclaration de conformité) | selon la directive européenne CEM  |
| Conformité PWIS                            | VDMA24364-Zone III   |
| Température de stockage                    | -25 ... 70 °C  |
| Humidité relative de l'air                 | 5 - 95 %<br>sans condensation  |
| Degré de protection                        | IP20<br>monté  |
| Température ambiante                       | 0 ... 50 °C  |
| Poids du produit                           | 75 g   |
| Mode de fixation                           | Module enfichable pour CMMP-AS...-M3   |
| Note sur la matière                        | Conforme RoHS  |
| Position de montage                        | indifférent  |
| Protocole                                  | EtherNet/IP  |
| Profil de communication                    | FHPP   |
| Vitesse de transmission                    | 10/100 Mbit/s (Full/Half)  |
| Topologies                                 | Etoile<br>Anneau<br>Ligne  |
| Redondance des médias                      | DLR  |
| Allocation d'adresse IP                    | FCT<br>DHCP<br>BOOTP<br>Commutateur DIP  |
| Interface de bus de terrain                | 2x connecteur femelle RJ45   |
| Temps de cycle minimum                     | 1 ms   |
| Affichage a LED                            | Activité de communication Ethernet<br>Surveillance de ligne Ethernet<br>Etat du module<br>Etat du réseau |
| Aide à la configuration                    | EDS  |
| Paramétrage                                | FCT  |
| Fonctions additionnelles                   | AddressConflictDetection (ACD)<br>Integrated Switch  |