


connecteur de bus FBA-2-M12-5POL-RK

N° de pièce: 533118

FESTO

pour PROFIBUS, 2xM12, Reverse Key



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Poids du produit	80 g
Interface de bus de terrain	Connecteurs mâle et femelle, M12x1, à 5 pôles, codage B
Degré de protection	IP65 selon IEC 60529
Température ambiante	0 ... 50 °C
Température de stockage	-20 ... 70 °C
Humidité relative de l'air	95 % sans condensation
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Matériau joints	NBR