

lubricateur MS12N-LOE

N° de pièce: 535044

FESTO

Avec taraudage NPT

Exemple de
représentation



Fiche technique

Fiche de données générales - Les valeurs individuelles dépendent de votre configuration.

Caractéristique	Valeur
Taille	12
Série	MS
Position de montage	vertical +/- 5°
Pression de service	1 ... 16 bar
Débit minimal pour fonction de lubrification	400 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [:-:-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Viscosité de l'huile	ISO VG 32
Température ambiante	0 ... 60 °C
Mode de fixation	Pose de conduites avec accessoires au choix :
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression
Matériau cuve	Alliage d'aluminium