


lubrificateur MS12-LOE-G-U

N° de pièce: 537156

FESTO

Cuve métallique, sens de passage de gauche à droite.



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	12
Série	MS
Position de montage	vertical +/- 5°
Conception	Lubrificateur proportionnel standard
Quantité max. de remplissage d'huile	1.500 cm ³
Protection de cuve	intégré dans la cuve métallique
Pression de service	1 ... 16 bar
Débit minimal pour fonction de lubrification	400 l/min
Débit nominal normal	20.000 ... 22.000 l/min
Fluide de service	Classe de pureté de l'air 5:7:- selon DIN ISO 8573-1
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Température du fluide	0 ... 60 °C
Viscosité de l'huile	ISO VG 32
Température ambiante	0 ... 60 °C
Poids du produit	6.500 g
Mode de fixation	Pose de conduites avec équerre-support au choix :
Raccord pneumatique 1	interne
Raccord pneumatique 2	interne
Matériau obturateur	PA
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression
Matériau cuve	Alliage d'aluminium