


# raccord tournant

## GF-1/4-1/8

N° de pièce: 539291

FESTO

Passage tournant simple, 1 entrée - 4 sorties.  
Effort de commande est fonction de la hauteur d'impact.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre nominal	8 mm
Position de montage	indifférent
Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 1 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 10 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 145 psi
Débit standard 1-2.1 ouvert (6->0)	1.730 l/min
Débit standard 1-2.X ouvert (6->0)	4.050 l/min
Vitesse de rotation max.	3.000 1/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-] Eau (liquide, sans glace)
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Utiliser un filtre de 5 µm en cas d'utilisation avec de l'eau Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-10 ... 80 °C
Couple de serrage max.	2,8 Nm
Couple de serrage nominal	1,65 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 20 %
Raccord pneumatique 1	G1/4
Raccord pneumatique 2	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS