

électrodistributeur MFH-5-1/8-24-EX

N° de pièce: 541653

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/2 monostable, fermé
Mode d'actionnement	électrique
Largeur	70,5 mm
Débit nominal normal	500 l/min
Pression de service MPa	0,18 ... 0,8 MPa
Pression de service	1,8 ... 8 bar
Type de rappel	Ressort mécanique
Certification ATEX hors de l'UE	Class I, Div. 1 (US) Class I, Div. 2 (US) Class II, Div. 1 (US) Class II, Div. 2 (US) Class III, Div. 1 (US) Class III, Div. 2 (US) EPL Gb (US) EPL Gc (US)
Certificat entité exposante	FM 3026030
Degré de protection	IP65
Diamètre nominal	5 mm
Fonction d'échappement	réglable
Principe d'étanchéité	mou (joint)
Position de montage	indifférent
Commande manuelle auxiliaire	bistable
Type de commande	piloté
Sens d'écoulement	irréversible
Chevauchement	recouvrement négatif
Temps de commutation Arrêt	36 ms
Temps de commutation Marche	10 ms
Caractéristiques de bobine	24 V DC : 4,6 W
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Température du fluide	-5 ... 40 °C
Température ambiante	-5 ... 40 °C
Poids du produit	420 g
Mode de fixation	à trou débouchant
Raccord orifice de ventilation	interne
Raccord d'échappement de pilotage 84	M5
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 3	G1/8
Raccord pneumatique 4	G1/8
Raccord pneumatique 5	G1/8
Matériau joints	NBR PU
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression anodisé