



# module de dérivation MS12N-FRM-G

N° de pièce: 541682

FESTO

Pour répartition de l'air comprimé sans fonction anti-retour.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Position de montage	indifférent
Conception	Module de dérivation
Pression de service	0 ... 20 bar
Débit nominal normal dans le sens de l'écoulement principal 1->2	25.000 ... 42.000 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [-::-]
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	3.000 g
Raccord pneumatique 1	Module de batterie
Raccord pneumatique 2	Module de batterie
Raccord pneumatique 3	2 NPT
Raccord pneumatique 4	1 NPT
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression