

# manomètre PAGN-40-10-P10

N° de pièce: 548009

FESTO

avec unité d'affichage en bars et psi.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Plage d'affichage [bar]	0 ... 10 bar
Plage d'affichage	0 ... 145 psi
Conforme à la norme	EN 837-1
Taille nominale manomètre	40
Conception	Manomètre à tube de Bourdon
Mode de fixation	Pose de conduites
Fluide de service	Gaz inertes Fluides neutres
Pression de service MPa	0 ... 1 MPa
Pression de service	0 ... 10 bar 0 ... 145 psi
Facteur de charge alternante	0,66
Classe de précision de mesure	2,5
Degré de protection	IP43 NEMA 4
Température du fluide	-20 ... 60 °C
Température ambiante	-20 ... 60 °C
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Note sur la matière	Conforme RoHS
Position du raccord	Face arrière centrée
Raccord pneumatique	Cartouche 10 mm
Matériaux en contact avec le média	Laiton
Matériau tourillon vissé	Laiton
Matériau corps	ABS
Matériau hublot de contrôle	PS
Couleur boîtier	noir
Poids du produit	50 g
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Sans acétylène Sans oxygène
cadran gradué	Double échelle bar (externe) psi (intérieur)