

# vérin cylindrique DSNU-2"- -P

N° de pièce: 548480  
Produit de fin de série


FESTO

selon DIN ISO 6431, avec bagues d'amortissement élastiques aux fins de course. Diverses possibilités de fixation, avec et sans éléments de fixation additionnels.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2022. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



Exemple de représentation



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Course	0,04 ... 20 "
Diamètre de piston	2"
Filetage de tige de piston	5/8-18 UNF-2A
Selon la norme	ISO 6431
Amortissement	P : Bagues/plaques d'amortissement élastiques des deux côtés
Position de montage	indifférent
Extrémité de tige de piston	Filetage
Conception	Piston Tige de piston
Détection de position	sans
Variantes	Tige de piston sur 1 côté
Pression de service MPa	0,1 ... 1 MPa
Pression de service	1 ... 10 bar
Mode de fonctionnement	à double effet
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-4 ... 176 °F
Energie d'impact en fin de course	0,7376 ft-lbf
Force théorique à 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), course retour	197,92 lbf
Force théorique pour 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), avance	235,62 lbf
Masse en mouvement	413 g
Masse en mouvement à 0 mm de course	14,568 oz
Poids supplémentaire par 10 mm de course	0,882 oz
Mode de fixation	avec accessoires
Raccord pneumatique	1/4 NPT
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau couvercle	Alliage d'aluminium
Matériau joints	NBR TPE-U(PU)
Matériau tige de piston	Acier fortement allié inoxydable
Matériau corps de vérin	Acier fortement allié inoxydable