


# Moteur pas-à-pas MTRE-ST-42-48S-AA

N° de pièce: 530059

FESTO

à contrôleur intégré.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Angle de pas (pas entier)	1,8 deg
Tolérance d'angle de pas	±5%
Plage de tension de service CC	24 ... 48 V
Classe d'isolement	B
Tension DC nominale	48 V
Courant nominal moteur	1,2 A
Marque CE (voir déclaration de conformité)	selon la directive européenne CEM
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	45 - 80 %
Degré de protection	IP54
Température ambiante	0 ... 50 °C
Agrément	C-Tick
Moment d'inertie total de la prise de force	0,068 kgcm <sup>2</sup>
Couple de maintien moteur	0,34 Nm
Moment d'inertie du rotor	0,068 kgcm <sup>2</sup>
Charge axiale admissible sur l'arbre	7 N
Charge radiale admissible sur l'arbre	18 N
Poids du produit	450 g
Connectique électrique	Connecteur mâle