


bout d'arbre

EAMB-16-7-8X15-8X10

N° de pièce: 558034

FESTO

pour l'adaptation des vérins avec arbre creux



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Diamètre de support 1	8 mm
Diamètre de support 2	8 mm
Taille	50
Longueur nominale	15 mm
Position de montage	indifférent
Vitesse de rotation max.	10.000 1/min
Conformité PWIS	VDMA24364-B2-L
Température de stockage	-25 ... 60 °C
Humidité relative de l'air	0 - 95 %
Température ambiante	-25 ... 60 °C
Moment d'inertie	0,45 kgmm ²
Couple transmissible	4,5 Nm
Poids du produit	20,2 g
Note sur la matière	Conforme RoHS