

# filtre MS6N-LF-1/2-CUM

N° de pièce: 531538

FESTO

Filtre de 5 µm, cuve métallique, purge de condensat manuelle, sens de passage de gauche à droite.



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	6
Série	MS
Position de montage	vertical +/- 5°
Finesse du filtre	5 µm
Purgeur de condensat	manuel tournant
Conception	Filtre fritté à séparateur centrifuge
Quantité max. de condensat	38 cm <sup>3</sup>
Protection de cuve	intégré dans la cuve métallique
Pression de service	0 ... 20 bar
Débit nominal normal	3.200 l/min
Fluide de service	Air comprimé selon ISO 8573-1:2010 [-:9:-] Gaz inertes
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température de stockage	-10 ... 60 °C
Innocuité alimentaire	voir Informations complémentaires sur les matériaux
Classe de pureté de l'air en sortie	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [6:8:4]
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poids du produit	820 g
Mode de fixation	Pose de conduites avec accessoires au choix :
Raccord pneumatique 1	1/2 NPT
Raccord pneumatique 2	1/2 NPT
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau joints	NBR
Matériau filtre	PE
Matériau corps	Aluminium moulé sous pression
Matériau cuve	Alliage d'aluminium
Matériau plateau de séparation	POM