

raccord coudé NPQM-LK-M5-Q3-P10

N° de pièce: 558816

FESTO



Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	Standard
Diamètre nominal	2,5 mm
Type de joint au niveau de l'embout fileté	Bague d'étanchéité
Forme	Forme coudée
Taille du bidon	10
Conception	Principe push-pull
Pression de service sur la plage de température totale	-0,095 ... 1,6 MPa
Pression de service plage de température complète	-0,95 ... 16 bar
Pression de service sur la plage de température totale	-13,775 ... 232 psi
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:-:-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible
Classe de résistance à la corrosion KBK	1 - Faibles effets de corrosion
Conformité PWIS	VDMA24364-B1/B2-L
Température ambiante	-20 ... 70 °C
Couple de serrage nominal	1 Nm
Tolérance pour le couple de serrage nominal	± 20 %
Poids du produit	8,1 g
Mode de fixation	Six pans creux, cote sur plats 2
Raccord pneumatique 1	Filetage M5
Raccord pneumatique 2	Pour diamètre extérieur de tuyau 3 mm
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau corps	Laiton nickelé
Matériau vis creuse	Laiton nickelé
Matériau joint de tuyau	NBR