

# distributeur à commande par galet



## VMEM-D-M52-E-G18

N° de pièce: 563389  
Produit de fin de série

FESTO

Ce type peut être utilisé pour le vide.

Modèle en fin de vie. Disponible jusqu'en 2019. Voir le portail Support & Téléchargements pour des produits de remplacement.



### Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Fonction de distributeur	5/2, monostable
Mode d'actionnement	mécanique
Largeur	20 mm
Débit nominal normal	500 l/min
Pression de service	-0,95 ... 10 bar
Conception	Piston tiroir
Type de rappel	Ressort pneumatique
Diamètre nominal	4 mm
Instructions d'utilisation	Ne pas utiliser comme butée mécanique
Type de commande	direct
Pression de commande	2,5 ... 10 bar
Vitesse max. d'actionnement pour mouvement axial	0,6 m/s
Vitesse max. d'actionnement pour mouvement latéral	0,2 m/s
Fréquence de commutation max.	2 Hz
Fluide de service	Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7::-]
Note sur le fluide de commande et de pilotage	Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur)
Classe de résistance à la corrosion KBK	2 - Effets de corrosion moyens
Température du fluide	-10 ... 60 °C
Température ambiante	-10 ... 60 °C
Poussée	41 N
Force max. sur l'actionneur	80 N
Force transversale max. sur l'actionneur	30 N
Poids du produit	176 g
Mode de fixation	au choix : Montage sur face avant à trou débouchant
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Raccord pneumatique 3	G1/8
Raccord pneumatique 4	G1/8
Raccord pneumatique 5	G1/8
Note sur la matière	Conforme RoHS
Matériau couvercle	PA
Matériau joints	NBR
Matériau corps	Alliage d'aluminium anodisé