


électrodistributeur VSVA-B-M52-MD-D2-1R5L

N° de pièce: 566994

FESTO



Fiche technique

| Caractéristique | Valeur |
|---|--|
| Fonction de distributeur | 5/2, monostable |
| Mode d'actionnement | électrique |
| Largeur | 52 mm |
| Débit nominal normal | 2.800 l/min |
| Pression de service MPa | 0,3 ... 1 MPa |
| Pression de service | 3 ... 10 bar |
| Conception | Piston tiroir |
| Type de rappel | Ressort mécanique |
| Agrément | C-Tick c CSA us (OL) c UL us - Recognized (OL) |
| Symbole KC | KC-EMV |
| Marque CE (voir déclaration de conformité) | selon la directive européenne CEM |
| Marquage UKCA (voir la déclaration de conformité) | selon les prescriptions UK pour la CEM selon les prescriptions UK RoHS |
| Degré de protection | IP65 NEMA 4 |
| Diamètre nominal | 15 mm |
| Dimension modulaire | 59 mm |
| Fonction d'échappement | réglable via une embase avec limiteur de débit via une embase unitaire |
| Principe d'étanchéité | mou (joint) |
| Position de montage | indifférent |
| Conforme à la norme | ISO 5599-1 |
| Commande manuelle auxiliaire | bistable Monostable |
| Type de commande | piloté |
| Alimentation en air de pilotage | interne |
| Sens d'écoulement | irréversible |
| Chevauchement | recouvrement positif |
| Indication de l'état du signal | LED |
| Débit du distributeur | 4.000 l/min |
| Débit distributeur sur embase unitaire | 2.400 l/min |
| Débit distributeur à enchaînement pneumatique | 2.800 l/min |
| Temps de commutation Arrêt | 60 ms |
| Temps de commutation Marche | 20 ms |
| Facteur de marche | 100 % |
| Impulsion de test positif max. avec signal 0 | 1.000 µs |
| Impulsion de test négatif max. avec signal 1 | 3.500 µs |
| Courant d'appel nominal par bobine | 165 mA jusqu'à 30 ms |
| Courant nominal pour réduction de courant | 35 mA après 30 ms |
| Caractéristiques de bobine | 24 V DC : 4,6 W |
| Variations de tension admissibles | +/- 10 % |
| Fluide de service | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |

| Caractéristique | Valeur |
|---|---|
| Note sur le fluide de commande et de pilotage | Fonctionnement avec lubrification possible (nécessaire pour un fonctionnement ultérieur) |
| Résistance aux vibrations | Test d'application de transport au niveau de sévérité 2 selon FN 942017-4 et EN 60068-2-6 |
| Résistance aux chocs | Essai de chocs avec degré de sévérité 2 selon FN 942017-5 et EN 60068-2-27 |
| Classe de résistance à la corrosion KBK | 0 - Aucun effet de corrosion |
| Conformité PWIS | VDMA24364-B1/B2-L |
| Température du fluide | -5 ... 50 °C |
| Humidité relative de l'air | 0 - 90 % |
| Fluide de commande | Air comprimé selon ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Température ambiante | -5 ... 50 °C |
| Poids du produit | 702 g |
| Connexion électrique | à 3 pôles M12x1 Connecteur central Forme ronde |
| Mode de fixation | sur embase |
| Raccord pneumatique 1 | Embase de taille 2 selon ISO 5599-1 |
| Raccord pneumatique 2 | Embase de taille 2 selon ISO 5599-1 |
| Raccord pneumatique 3 | Embase de taille 2 selon ISO 5599-1 |
| Raccord pneumatique 4 | Embase de taille 2 selon ISO 5599-1 |
| Raccord pneumatique 5 | Embase de taille 2 selon ISO 5599-1 |
| Note sur la matière | Conforme RoHS |
| Matériau joints | FPM HNBR NBR |
| Matériau corps | Aluminium moulé sous pression PA |
| Matériau vis | Acier zingué |