

# Déshydrateur à membrane MS4-LDM-1/8-RD-P2-Z

N° de pièce: 537863

FESTO

Point de rosée en pression réduit, avec cuve métallique, sens de passage de droite à gauche.

Fin de série. Livrable jusqu'en 2006

Attention : le bon fonctionnement durable de l'appareil nécessite impérativement le filtrage de l'air utilisé par un filtre ultra-fin 0,01µm (particules résiduelles < 0,1µm, huile résiduelle < 0,1 mg/m³) !



## Fiche technique

Caractéristique	Valeur
Taille	4
Série	MS
Position de montage	vertical +/- 5°
Conception	Déshydrateur à membrane
Protection de cuve	intégré dans la cuve métallique
Pression d'entrée 1	3 ... 8,5 bar
Débit nominal normal	100 l/min
Fluide de service	Classe de qualité de l'air 1:7:2 selon DIN ISO 8573-1
Réduction du point de rosée en pression	13 °C
Classe de résistance à la corrosion KBK	2
Température de stockage	-20 ... 55 °C
Température du fluide	5 ... 55 °C
Température ambiante	5 ... 55 °C
Poids du produit	640 g
Mode de fixation	au choix : Pose de conduites avec accessoires
Raccord pneumatique 1	G1/8
Raccord pneumatique 2	G1/8
Information matière corps	Aluminium moulé sous pression
Information matière cuve	Alliage d'aluminium